


Velcro® 扎带 12 x 300 mm

Data Solutions

物料号

20118-624



魔术扎带是最简单的电缆捆绑解决方案之一。nVent SCHROFF 魔术扎带可以用于直径高达 90 mm 的电缆。

认证



功能

长度 300 mm (适用于最大 90 mm 直径电缆束)

A = 25 mm, B = 35 mm, C=300 毫米, D = 12 mm

产品属性

产品类型: 魔术扎带产品

类型: 电缆扎带

搭配: Varistar CP

材料: 聚乙烯; 聚酰胺

Net Weight: 0.025kg

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE