

DIN 轨道, 35H 7.5D 275L, 10 个


Data Solutions

物料号

20118-892

DIN

轨道是一种标准金属轨道，适合在设备机架内安装断路器和工业控制设备。



功能

预切割长度，开孔

钢，带电镀锌层

符合：EN 60715 标准

产品属性

材料: 钢

高度: 35mm

长度: 275mm

完成: 镀锌

包装数量: 10

深度: 7.5mm

产品类型: DIN 轨道

宽度: 275mm

Net Weight: 0.85kg

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE