


Varistar CP 移动式机柜框架，24U，1200H，600W，900D

Data Solutions

物料号

20630-195



符合静态承载要求的 Varistar 钢制框架。适用于 19" ETSI 或安装板集成。适用于移动应用。

功能

焊接, 表面粉末涂层, 黑灰色, RAL 7021

产品属性

机架高度: 24U

高度: 1200mm

宽度: 600mm

深度: 900mm

包装数量: 1

颜色: 暗灰色

颜色代码: RAL 7021

符合: IEC 61587-1; IEC 61587-3

动态荷载: 1000kg

框架材料: 钢

材料: 钢

产品系列: Varistar CP

产品类型: 机柜/机架框架

静态负载: 1600kg

类型: 移动

搭配: Varistar CP

Net Weight: 34.113kg

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE