

Varistar CP 空气分隔挡盖, 宽度 800 mm, RAL 7021, 52 U, 2450H

Data Solutions

物料号

21630-143



适用于 800 mm 宽机柜的填充板（普通面板），用于避免前至后冷却机架中发生空气循环。

功能

空气分隔, 适用于 800 mm 宽机柜的盖板

网络机柜和服务器机柜可并排安装

密封条, UL 94 HF-1, -20 °C ... 100° C

封闭构件

盖板可防止不必要的空气串扰, 例如, 不希望热废气和传入的冷空气混合

只与重负载横杆兼容, 与复位支架不兼容

产品属性

机架高度: 52U

高度: 2450mm

包装数量: 1

颜色: 暗灰色

颜色代码: RAL 7021

完成: 粉末涂层

材料: 钢

产品系列: Varistar CP

产品类型: 机柜/机架面板

防护等级: IP20

类型: 盲板

宽度: 800mm

Net Weight: 15.626kg

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE