

Varistar CP 钢制门，开孔，带 3 点锁定，RAL 7021，33 U，1600H，600W

Data Solutions

物料号

21630-428



适用于 IP 20 应用的 Varistar CP 开孔钢制门，3 点锁定。

功能

带 IP 20 防护等级三点锁的多孔钢门

杆式把手，带钥匙锁芯（2 把钥匙）

开门角度 180°

可使用摇柄把手 24630003 和带钥匙或按钮的 DIN 半圆形锁芯进行改装

产品属性

机架高度: 33U

高度: 1600mm

宽度: 600mm

包装数量: 1

颜色: 暗灰色

颜色代码: RAL 7021

符合: IEC 61587-1; IEC 61587-3

完成: 粉末涂层

锁定类型: 3 点锁定

材料: 钢

产品系列: Varistar CP

产品类型: 机柜门

防护等级: IP20

类型: 钢制门, 网孔

搭配: Varistar CP

Net Weight: 8.66kg

其他产品详情

24U - 33U IP20 门配有 2 个铰链, 38U - 52U IP20 门配有 3 个铰链, 以确保较高机柜的坚固 IP20 关闭结构

如需更换 1333 DIN 锁杠杆式把手, 请单独订购杠杆式把手 24630003 和 DIN 锁

请单独购买接地套件。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书, 或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告, 可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE