

# Varistar CP 光面门, 带 3 点锁定, RAL 7021, 24 U, 1200H, 800W, IP55

## Data Solutions

### 物料号

**21630-718**

带 3



点锁定的玻璃门可在门和机柜框架之间提供更强的贴合性。可以防止出现金属延展，并为门提供额外的刚性。

### 功能

玻璃门, 三点锁定, 带锁

杆式把手, 带钥匙锁芯 (2 把钥匙)

开门角度 180°

防护玻璃, 6 mm

标准配件, 右门锁

可使用摇柄把手 24630003 和带钥匙或按钮的 DIN 半圆形锁芯进行改装

### 产品属性

机架高度: 24U

高度: 1200mm

宽度: 800mm

防护等级: IP55

包装数量: 1

颜色: 暗灰色

颜色代码: RAL 7021

符合: IEC 61587-1

完成: 粉末涂层

锁定类型: 3 点锁定

材料: 钢; 玻璃

产品系列: Varistar CP

产品类型: 机柜门

类型: 玻璃门

搭配: Varistar CP

Net Weight: 18.715kg

## 其他产品详情

24U - 33U IP20 门配有 2 个铰链, 38U - 52U IP20 门配有 3 个铰链, 以确保较高机柜的坚固 IP20 关闭结构

如需更换 1333 DIN 锁杠杆式把手, 请单独订购杠杆式把手 24630003 和 DIN 锁

请单独购买接地套件。

## 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书, 或者向您的 nVent

客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent

的说明与警告, 可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY    ERICO    HOFFMAN    ILSCO    SCHROFF    TRACHTE