



带 Wieland® 输入的 UTE 插排，6 个插座，19 英寸，黑色，带过流保护

Data Solutions

物料号

60110-356



模块化、紧凑型 PDU，支持多种功能。PDU 采用 1 U x 1 U 铝机箱，可轻松集成在机架中。Wieland 连接器允许不同输入线轻松连接

认证



功能

通过 Wieland® GST 18 插头输入

在安装过程中，插排可以在所有四个方向上旋转（增量为 90°）

通过 UTE 插座输出

水平或垂直安装

安装高度 1 U

符合 NFC 61-303 标准

安装高度1 U

符合NFC 61-303标准

产品属性

插座类型: UTE

插座数量: 6

开关插座: 否

交流电压: 230V

功能: 过流保护

包装数量: 1

颜色: 黑色

深度: 44mm

完成: 阳极氧化

长度: 438.5mm

材料: 铝; 聚酰胺

产品类型: 插排

Net Weight: 0.945kg

其他产品详情

请单独订购垂直安装支架。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent。所有 nVent 标志和徽标均由 nVent Services GmbH 或其附属公司拥有或授权。所有其他商标均为其各自所有者的财产。nVent 保留更改规格的权利，恕不另行通知。

本文档由系统生成。

nVent.com | 3