

基本型 PDU, EB0322, 230 VAC, 1-PH, 16 A

Data Solutions

物料号

EB0322



Modular, compact PDU. Ultra-Low Profile Design

功能

Enlogic 基础配电装置可为机柜以及开放框架机架和壁挂式机箱提供电源

输入电压 230 VAC, 1 相

C13 和 C19 插座

1RU 铝制型材

可调节的免工具安装

产品属性

产品系列: Enlogic

类型: 基本型 PDU

产品类型: 插排

插座类型: (20) C13; (2) C19

插座数量: 22

颜色: 黑色

断路器: 无断路器

开关插座: 否

断路器数量: 0

额定功率: 3.7 kVA

输入电缆位置: 顶部供给

输入电压: 100 – 240V

相: 1 相

中断额定值: 5kAIC

最大输入功率: 3.68 kVA

标称电压: 230V

包含通/断开关: 否

输出电压: 230VAC

电流（降额电流）: 16 A

插头类型: IEC 60309 316P6 (IP44)

机架单元: 0U

可拆卸输入电缆: 是

计量类型: 无

材料: 钢

完成: 粉末涂层

高度: 817mm

宽度: 52mm

深度: 53mm

重量: 3.61kg

包装数量: 1

输入电缆长度: 3m

其他产品详情

请单独订购垂直安装支架。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE