

基本型 PDU, EB0850, 400 VAC, 3-PH, 32 A

Data Solutions

物料号

EB0850



Modular, compact PDU. Ultra-Low Profile Design

功能

Enlogic 基础配电装置可为机柜以及开放框架机架和壁挂式机箱提供电源

输入电压 400 VAC, 3 相

C13 和 C19 插座

1RU 铝制型材

可调节的免工具安装

产品属性

产品系列: Enlogic

类型: 基本型 PDU

产品类型: 插排

插座类型: (24) C13/C15; (24) C13/C15/C19/C21

插座数量: 48

颜色: 黑色

断路器: 16 A, 1 极, Hy-Mag

开关插座: 否

断路器数量: 6

额定功率: 17.3 kVA 北美; 22.1 kVA 国际

输入电缆长度: 1.8m

输入电缆位置: 顶部供给

输入电压: 380 – 415V

相: 3 PH

标称电压: 415V

最大输入功率: 17.3 / 22.1 kVA

包含通/断开关: 否

电流（降额电流）: 30 A (24 A) 北美; 32 A 国际

输出电压: 208 – 230VAC

机架单元: 0U

插头类型: IEC 60309 530P6/532P6

计量类型: 无

可拆卸输入电缆: 否

材料: 钢

完成: 粉末涂层

高度: 1780mm

宽度: 56mm

深度: 55mm

重量: 10kg

包装数量: 1

其他产品详情

请单独订购垂直安装支架。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE