

智能 PDU，EN2403，400VAC，3-PH，16 A

Data Solutions

物料号

EN2403

Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design

功能

Enlogic EN2xxx 智能配电装置监控整个 PDU 的输入功率，并提供单个插座的远程切换，提供计费级单元级别监控

高可视性的数据显示和交互式图形显示

测量冗余馈电的断路器负载，以避免意外停机

实现智能负载平衡，以提高电源效率和容量利用率

千兆以太网接口和冗余以太网 (10/100)

iPDU 直流电源冗余解决方案，最多可支持 64 个 PDU

无需安装工具的热插拔控制器

输入电压 400 VAC，3 相

C13，C19 个出口

产品属性

产品系列: Enlogic

类型: 智能 PDU

产品类型: 插排

插座类型: (30) C13; (6) C19

插座数量: 36

颜色: 黑色

断路器: 16 A，1 极，Hy-Mag

开关插座: 是

断路器数量: 0

输入电缆位置: 顶部供给

输入电压: 400V

相: 3 相星型

最大输入功率: 11.0 kVA

输出电压: 200 – 240VAC

插头类型: IEC 60309 516P6 (IP44)

电流 (降额电流) : 16 A

机架单元: 0U

可拆卸输入电缆: 否

计量类型: 输入

包装数量: 1

中断额定值: 5kAIC

其他产品详情

请单独订购垂直安装支架。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE