

智能 PDU，EN2xxx，230 VAC，1-PH

Data Solutions



Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design

功能

Enlogic EN2xxx 智能配电装置监控整个 PDU 的输入功率，并提供单个插座的远程切换，提供计费级单元级别监控

高可视性的数据显示和交互式图形显示

测量冗余馈电的断路器负载，以避免意外停机

实现智能负载平衡，以提高电源效率和容量利用率

千兆以太网接口和冗余以太网 (10/100)

iPDU 直流电源冗余解决方案，最多可支持 64 个 PDU

无需安装工具的热插拔控制器

输入电压 230 VAC，1 相

C13，C19 个出口

技术参数

Table 1/6

物料号	产品系列	类型	产品类型	插座类型	插座数量	颜色
EN2326	Enlogic	智能 PDU	插排	(20) C13, (4) C19	24	黑色
EN2316-A	Enlogic	智能 PDU	插排	(12) C13, (4) C19	16	黑色
EN2317	Enlogic	智能 PDU	插排	(12) C13, (4) C19	16	黑色

物料号	产品系列	类型	产品类型	插座类型	插座数量	颜色
EN2325	Enlogic	智能 PDU	插排	(20) C13, (4) C19	24	黑色
EN2329	Enlogic	智能 PDU	插排	(24) C13, (8) C19	32	黑色
EN2350	Enlogic	智能 PDU	插排	(20) C13/C15, (20) C13/C15/C19/C21	40	黑色
EN2380	Enlogic	智能 PDU	插排	(16) 锁定 C13/C15, (16) 锁定 C13/C15/C19/C21	32	黑色
EN2337	Enlogic	智能 PDU	插排	(38) C13, (6) C19	44	黑色

Table 2/6						
物料号	断路器	开关插座	断路器数量	额定功率	输入电缆长度	输入电缆位置
EN2326	无断路器	是	0	3.7 kVA	3m	顶部供给
EN2316-A	16 A, 1 极, Hy-Mag	是	0			前部供给
EN2317	16 A, 1 极, Hy-Mag	是	0			顶部供给
EN2325	16 A, 1 极, Hy-Mag	是	2	7.4 kVA	3m	顶部供给
EN2329	16 A, 1 极, Hy-Mag	是	2	7.4 kVA	3m	顶部供给
EN2350	20 A, 1 极, Hy-Mag	是	2	7.4 kVA	3m	顶部供给
EN2380	20 A, 1 极, Hy-Mag	是	2	7.4 kVA	3m	顶部供给
EN2337	16 A, 1 极, Hy-Mag	是	2			顶部供给

Table 3/6

物料号	输入电压	相	最大输入功率	标称电压	包含通/断开关	输出电压
EN2326	100 – 240V	1 相	3.68 kVA	230V	是	230VAC
EN2316-A	100 – 240V	1 相	3.68 kVA			100 – 240VAC
EN2317	200 – 240V	1 相	3.68 kVA			200 – 240VAC
EN2325	200 – 240V	1 相	7.44 kVA	230V	是	230VAC
EN2329	200 – 240V	1 相	7.44 kVA	230V	是	230VAC
EN2350	200 – 240V	1 相	7.44 kVA	230V	是	230VAC
EN2380	200 – 240V	1 相	7.44 kVA	230V	是	230VAC
EN2337	200 – 240V	1 相	7.44 kVA			200 – 240VAC

Table 4/6

物料号	电流 (降额电流)	插头类型	机架单元	可拆卸输入电缆	计量类型	材料
EN2326	16 A	IEC 60309 316P6 (IP44)	0U	是	输入	钢
EN2316-A	20 A (16 A) 北美, 16 A 国际	C20	0U	是	输入	
EN2317	16 A	IEC 60309 316P6 (IP44)	0U	否	输入	
EN2325	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	否	输入	钢
EN2329	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	否	输入	钢
EN2350	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	否	输入	钢
EN2380	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	否	输入	钢

物料号	电流（降额电流）	插头类型	机架单元	可拆卸输入电缆	计量类型	材料
EN2337	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	否	输入	

Table 5/6						
物料号	完成	高度	宽度	深度	重量	包装数量
EN2326	粉末涂层	1490mm	52mm	53mm	7.21kg	1
EN2316-A						1
EN2317						1
EN2325	粉末涂层	1750mm	52mm	53mm	9.5kg	1
EN2329	粉末涂层	1750mm	52mm	53mm	8.52kg	1
EN2350	粉末涂层	1490mm	56mm	75mm	9.12kg	1
EN2380	粉末涂层	1490mm	56mm	75mm		1
EN2337						1

Table 6/6	
物料号	中断额定值
EN2326	5kAIC
EN2316-A	5kAIC
EN2317	5kAIC
EN2325	5kAIC
EN2329	5kAIC

物料号	中断额定值
EN2350	5kAIC
EN2380	5kAIC
EN2337	5kAIC

其他产品详情

请单独订购垂直安装支架。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE