

接头接线 T9 完整焊机对，电源

Data Solutions



功能

完整的焊机组件提供了一种将跳线接线连接到轨头的便捷方式

在拼接板的范围内生成连接

包含模具清洁剂和火石点火器

技术参数

轨道类型: 85 lb 至 141 lb T 型导轨段

等电位端子类型: C

材料: 石墨; 钢; 热塑性

Table 1/1

物料号	导体尺寸	导体外径, 标称	焊机样式
PBCT92J	2/0 扭绞线	12.19mm	T9
PBCT9S5	2/0 复合线	13.36mm	T9
PBCT9S6	3/0 复合线	14.53mm	T9

物料号	导体尺寸	导体外径，标称	焊机样式
PBCT92S	4/0 扭绞线	15.49mm	T9
PBCT92W	250 千圆密耳扭绞线	19.05mm	T9
PBXLCT92W	250 千圆密耳扭绞线	19.05mm	T9

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE