

显示器, 键盘, 触摸板, 1 U 抽屉, 降低深度

Data Solutions



Designed for standard 19" rackmount designed for comfort
robust design for heavy use or harsh environment operation

认证



功能

伸缩式 17" TFT 彩色显示器机箱, 1 U (全高清分辨率; 连接至 VGA 或 DVI-D 接口)

支持不同键盘布局的键盘 (通过 USB 连接)

集成触摸板 (通过 USB 连接)

电源电压: 支持宽幅电压输入 (额定电源电压 110 至 240 VAC), 输出电压应要求可选 12、24 和 48 VDC

适用于不同服务器面板, 滑轨安装间距深度可调节的安装装置 (尺寸 c = 19" 型材的间距): 尺寸 c 450 ... 640 mm

带 DVI 连接

技术参数

深度: 400mm

产品类型: 机柜/机架抽屉

Table 1/1						
物料号	机架高度	颜色	颜色代码	类型	搭配	键盘类型
60118-583	1U	墨黑色	RAL 9005	监视器、键盘、 触摸板	19" 机柜	QWERTY 英式
60118-585	1U	墨黑色	RAL 9005	监视器、键盘、 触摸板	19" 机柜	AZERTY
60118-584	1U	墨黑色	RAL 9005	监视器、键盘、 触摸板	19" 机柜	QWERTZ

其他产品详情

应要求提供更多版本 – 带轨迹球或数字小键盘。

其他键盘布局，请参见用户手册。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE