

显示器, 键盘, 触摸板, 1 U 抽屉

Data Solutions



Designed for standard 19" rackmount designed for comfort
robust design for heavy use or harsh environment operation

认证



功能

伸缩式 17" TFT 彩色显示器机箱, 1 U (分辨率 1280 x 1024; 可连接至 VGA 接口)

带不同语言键盘布局的键盘 (通过 USB 连接)

集成触摸板 (通过 USB 连接)

电源电压: 支持宽幅电压输入 (额定电源电压 110 至 240 VAC), 输出电压应要求可选 12、24 和 48 VDC

适用于不同服务器面板, 滑轨安装间距深度可调节的安装装置 (尺寸 c = 19" 型材的间距): 尺寸 c 470 ... 740 mm

技术参数

深度: 470mm

产品类型: 机柜/机架抽屉

Table 1/2						
物料号	机架高度	包装数量	颜色	颜色代码	类型	搭配
60118-580	1U	1	墨黑色	RAL 9005	监视器、键盘、 触摸板	19" 机柜
60118-582	1U	1	墨黑色	RAL 9005	监视器、键盘、 触摸板	19" 机柜
60118-581	1U	1	墨黑色	RAL 9005	监视器、键盘、 触摸板	19" 机柜

Table 2/2	
物料号	键盘类型
60118-580	QWERTY 英式
60118-582	AZERTY
60118-581	QWERTZ

其他产品详情

可应要求提供更多版本。带轨迹球或数字小键盘。

其他键盘布局，请参见用户手册。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE