

nVent ERIFLEX Flexbus IP55 导体穿墙体

Data Solutions



nVent ERIFLEX Flexbus IP55

导线穿墙体可将配电柜或供电装置顶板的安装升级到IP55等级。

保护nVent ERIFLEX

Flexbus导线绝缘层免于被配电柜或供电装置顶板的锋利边缘损坏

。

认证



功能

由柔软的PVC材质制成，能兼容各类导体的折弯半径

导体周围的密封是由高粘力自熔胶带实现

对溶剂和含烃喷雾有很高的耐受性

用普通刀片裁除顶部多余材料，使其适用于各种截面的nVent ERIFLEX Flexbus导体

高耐酸性

防紫外线

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

阻燃


技术参数

外壳防护等级: IP 55

材料: 聚氯乙烯
工作温度: -40 to 140°C

Table 1/2						
物料号	订货号	类型	A	B	C	导体尺寸
FLEXCEIP55C501	508140	单入口	126mm	102mm	175mm	220 mm ² , 360 mm ² , 545 mm ² , 640 mm ²
FLEXCEIP55C1001	508141	单入口	176mm	102mm	152mm	960 mm ² , 1280 mm ² , 1810 mm ²
FLEXCEIP55C502	508142	双入口	126mm	157mm	175mm	220 mm ² , 360 mm ² , 545 mm ² , 640 mm ²
FLEXCEIP55C1002	508143	双入口	176mm	157mm	152mm	960 mm ² , 1280 mm ² , 1810 mm ²

Table 2/2			
物料号	订货号	扭矩 (TQ)	单位重量
FLEXCEIP55C501	508140	2.5N • m	0.6kg
FLEXCEIP55C1001	508141	2.5N • m	0.7kg
FLEXCEIP55C502	508142	2.5N • m	0.8kg
FLEXCEIP55C1002	508143	2.5N • m	1kg



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE