

# RackPower 绳状泄漏检测传感器

## Data Solutions



适用于 nVent SCHROFF RackPower PDU  
的绳状液体泄漏传感器，可检测管道/区域泄漏。

### 功能

绳状泄漏检测传感器，可检测管道/区域泄漏

1.8 米连接电缆和 0.4 米绳状泄漏检测传感器连接电缆

适用于 RackPower RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx 系列 PDU

可热插拔，便于集成

工作环境温度范围：0 至 65 °C

测量范围：< 2 MOHMS/CM

### 技术参数

Table 1/1

| 物料号    | 搭配        | 高度    | 包装数量 | 插头类型 | 可拆卸输入电缆 |
|--------|-----------|-------|------|------|---------|
| EA9112 | RackPower | 310mm | 1    | RJ45 | 否       |

### 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**