

# 插座条，带 2 根供电电缆, 3 相

## Data Solutions

模块化、紧凑型 PDU，带两个电源线输入端，可连接至 A 和 B 进给电源。单个机箱设计，节省空间。



### 认证



### 功能

可以提供水平和垂直装配

两根连接器电缆（沿长度方向减半），3 m（带开口端），2 x 3 相，400 VAC（红色、黑色、白色区域）

安装期间，插座条可以全方位旋转（90° 增量）

安装高度 1 U

带 IEC 60320-C13 插座和 SCHUKO 插座的电源分配单元

### 技术参数

|       |            |
|-------|------------|
| 长度:   | 1848.5mm   |
| 材料:   | 铝; 聚酰胺     |
| 颜色:   | 灰色; 黑色; 红色 |
| 产品类型: | 插排         |

| Table 1/2 |                    |      |      |      |      |      |
|-----------|--------------------|------|------|------|------|------|
| 物料号       | 插座类型               | 插座数量 | 开关插座 | 交流电压 | 包装数量 | 深度   |
| 60110-287 | IEC C13            | 48   | 否    | 400V | 1    | 44mm |
| 60110-286 | IEC C13,<br>SCHUKO | 36   | 否    | 400V | 1    | 44mm |

| Table 2/2 |      |      |
|-----------|------|------|
| 物料号       | 完成   | 高度   |
| 60110-287 | 阳极氧化 | 44mm |
| 60110-286 | 阳极氧化 | 44mm |

**警告**

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE