

插排, IEC标准, 3 相

Data Solutions



模块化、紧凑型 PDU，支持多种功能。Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with IEC C13 and C19 outlets with 3 phase input.

认证



功能

符合IEC60320标准插排

垂直安装

安装时，插排可以向四个方向旋转（90°增量）

连接电缆 2 米

安装高度 1 U

安装高度1 U

技术参数

材料: 铝; 聚酰胺

颜色: 灰色; 黑色; 红色

产品类型: 插排

Table 1/2

物料号	插座类型	插座数量	开关插座	交流电压	包装数量	深度
60110-285	IEC C13, IEC C19	30	否	400V	1	44mm
60110-283	IEC C13	18	否	400V	1	44mm
60110-284	IEC C13, IEC C19	24	否	400V	1	44mm

Table 2/2

物料号	完成	高度	长度
60110-285	阳极氧化	44mm	1753mm
60110-283	阳极氧化	44mm	947.5mm
60110-284	阳极氧化	44mm	947.5mm

其他产品详情

请单独订购垂直安装支架。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent。所有 nVent 标志和徽标均由 nVent Services GmbH 或其附属公司拥有或授权。所有其他商标均为其各自所有者的财产。nVent
保留更改规格的权利，恕不另行通知。

本文档由系统生成。

nVent.com | 3