

插排，IEC C13，计量式

Data Solutions

带本地功率计的 PDU。相关功率数据显示在集成显示屏上。



认证



功能

安装时，插排可以向四个方向旋转（90°增量）

安装高度 1 U

通过本地显示装置进行集成测量和显示

插排，带 IEC 60320-C13 插座

支持水平和垂直安装

技术参数

Table 1/2

物料号	产品类型	插座类型	插座数量	颜色	开关插座	长度
60110-296	插排	IEC C13	8	灰色	是	438.5mm

Table 2/2				
物料号	交流电压	深度	材料	包装数量
60110-296	230V	44mm	铝, 聚酰胺	1

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE