

插排, IEC C19

Data Solutions



模块化、紧凑型 PDU，支持多种功能。PDU 采用 1 U x 1 U 铝机箱，可轻松集成在带 IEC C19 插座的机架中。

认证



功能

带有 IEC C19 插座的插排

安装时，插排可以向四个方向旋转（90°增量）

连接电缆 2 米, 带符合 IEC 60309 标准的连接器

安装高度 1 U

安装高度 1 U

技术参数

材料: 铝; 聚酰胺

颜色: 灰色

产品类型: 插排

Table 1/2						
物料号	插座类型	插座数量	开关插座	交流电压	包装数量	深度
60110-280	IEC C19	8	否	230V	1	44mm
60110-282	IEC C19	12	否	230V	1	44mm
60110-281	IEC C19	12	否	230V	1	44mm

Table 2/2			
物料号	完成	高度	长度
60110-280	阳极氧化	44mm	438.5mm
60110-282	阳极氧化	44mm	947.5mm
60110-281	阳极氧化	44mm	947.5mm

其他产品详情

请单独订购垂直安装支架。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE