

插排, SCHUKO, 带 Wieland® 输入

Data Solutions



模块化、紧凑型 PDU，支持多种功能。PDU 采用 1 U x 1 U 铝机箱，可轻松集成在机架中。Wieland 连接器允许不同输入线轻松连接

认证



功能

安装高度 1 U

通过 SCHUKO 插座输出

通过 Wieland® GST 18 插头输入

安装时，插排可以向四个方向旋转（90°增量）

水平或垂直安装

符合 DIN 57620 标准

技术参数

长度: 438.5mm

材料: 铝; 聚酰胺

产品类型: 插排

Table 1/2						
物料号	插座类型	插座数量	开关插座	交流电压	功能	包装数量
60110-345	SCHUKO	8	否	230V		1
60110-344	SCHUKO	8	否	230V		1
60110-343	SCHUKO	8	否	230V		1
60110-352	SCHUKO	6	否	230V	过流保护	1
60110-354	SCHUKO	6	否	230V	过流保护	1
60110-353	SCHUKO	6	否	230V	过流保护	1

Table 2/2			
物料号	颜色	深度	完成
60110-345	红色	44mm	阳极氧化
60110-344	黑色	44mm	阳极氧化
60110-343	灰色	44mm	阳极氧化
60110-352	灰色	44mm	阳极氧化
60110-354	红色	44mm	阳极氧化
60110-353	黑色	44mm	阳极氧化

其他产品详情

请单独订购垂直安装支架。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE