

插排, 瑞士标准

Data Solutions

模块化、紧凑型 PDU，支持多种功能。利用 1 U x 1 U 铝机箱，PDU 可以轻松集成至带瑞士插座的机架中。



认证



功能

安装时，插排可以向四个方向旋转（90°增量）

符合 SEV.IEC 60884 标准

连接电缆 2 米，带瑞士标准插头

瑞士标准插排

安装高度 1 U

水平或垂直安装

230 V, 10 A

技术参数

长度: 438.5mm

材料: 铝; 聚酰胺

颜色: 灰色

产品类型: 插排

Table 1/2

物料号	插座类型	插座数量	开关插座	交流电压	包装数量	深度
60110-453	瑞士	10	否	230V	1	44mm
60110-454	瑞士	9	是	230V	1	44mm

Table 2/2

物料号	完成
60110-453	阳极氧化
60110-454	阳极氧化

其他产品详情

请单独订购垂直安装支架。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE