


UTE 插座条，3 相，9 个插座

Data Solutions

模块化、紧凑型 PDU，支持多种功能。PDU 采用 1 U x 1 U 铝机箱，可轻松集成在带 UTE 插座的机架中。



认证



功能

连接电缆 2 米, 开放端带套管

安装时，插排可以向四个方向旋转（90°增量）

带 UTE 插座的插排, 3 相

3 相, 每相 16 A

符合 NFC 61-303 标准

垂直安装

安装高度 1 U

技术参数

Table 1/2

物料号	产品类型	插座类型	插座数量	颜色	开关插座	长度
-----	------	------	------	----	------	----

60110-233	插排	UTE	9	灰色, 黑色, 红色	否	608.5mm
-----------	----	-----	---	------------	---	---------

Table 2/2					
物料号	交流电压	深度	完成	材料	包装数量
60110-233	230V	44mm	阳极氧化	铝, 聚酰胺	1

其他产品详情

请单独订购垂直安装支架。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE