

特种轨道作业模具（仅限），电源

Data Solutions



功能

用于在电源接线应用中连接各个结构的替换模具

与工厂制造的端子一起使用

在左侧或右侧均可用

技术参数

轨道类型: 起重机轨道型材

材料: 石墨

等电位端子类型: J

Table 1/1

物料号	导体尺寸	导体外径，标称	焊机样式	方向
PBJT503LHM	2/0 同心线	10.62mm	T5	左侧
PBJT503RHM	2/0 同心线	10.62mm	T5	右侧
PBJT52QLHM	4/0 同心线	13.41mm	T5	左侧

物料号	导体尺寸	导体外径，标称	焊机样式	方向
PBJT52QM	4/0 同心线	13.41mm	T5	左侧和右侧
PBJT52QRHM	4/0 同心线	13.41mm	T5	右侧
PBJT52WLHM	250 千圆密耳扭绞线	19.05mm	T5	左侧
PBJT52WM	250 千圆密耳扭绞线	19.05mm	T5	左侧和右侧
PBJT52WRHM	250 千圆密耳扭绞线	19.05mm	T5	右侧

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE