

# TR 四极分线盒，400 A

## Data Solutions



### 认证



### 功能

可直接固定于 DIN 轨或使用螺钉安装

包含输出连接螺栓

透明保护罩

便于布线

开箱即用，节约安装时间和人力

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

### 技术参数


物料号	TR-400A
订货号	562010

物料号	TR-400A
材料	铜 玻璃纤维增强聚酰胺 树脂玻璃
最大工作电压, IEC (Ui)	1000
峰值短路电流 (Ipk)	34kA
短期耐受电流 (ICW) 1 秒	28kA
线路侧连接数量	1
负载侧连接数量	8
孔尺寸 (HS)	10mm
螺纹尺寸 (TS)	M6
深度 (D)	140mm
高度 (H)	240mm
宽度 (W)	300mm
单位重量	2.83kg
可燃性等级	UL <sup>®</sup> 94V-0
符合	IEC <sup>®</sup> 60439.1 IEC <sup>®</sup> 61439.1 IEC <sup>®</sup> 60695-2-11 (灼热丝耐燃测试 960 °C)

## 其他产品详情

线路端和负载端连接数量符合电极数。

图



## 警告

---

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**