


Varistar 19" 层板, 固定式, 75 公斤

Data Solutions



Varistar 19" 层板, 固定式, 75 kg。

认证



功能

静态承载能力 75 千克

不锈钢, 1.5 mm

包括接地

宽度 495 mm

用于安装在四个 19" 面板/角轨安装件上

技术参数

产品类型: 货架

材料: 钢

Table 1/2

物料号	宽度	深度	包装数量	颜色	颜色代码	完成
22130-309	495mm		1	浅灰色	RAL 7035	粉末涂层
21130-302	495mm		1	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
21130-303	495mm		1	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
21130-304	495mm	800mm	1	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
21130-305	495mm	800mm	1	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
21130-309	495mm		1	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
22130-302	495mm		1	浅灰色	RAL 7035	粉末涂层
22130-303	495mm		1	浅灰色	RAL 7035	粉末涂层
22130-304	495mm	800mm	1	浅灰色	RAL 7035	粉末涂层
22130-305	495mm	800mm	1	浅灰色	RAL 7035	粉末涂层

Table 2/2

物料号	高度	长度	类型
22130-309	740mm	682mm	全深度
21130-302	400mm	342mm	凹陷深度
21130-303	500mm	442mm	全深度
21130-304	600mm	642mm	凹陷深度
21130-305	700mm	642mm	全深度

物料号	高度	长度	类型
21130-309	740mm	682mm	全深度
22130-302	400mm	342mm	凹陷深度
22130-303	500mm	442mm	全深度
22130-304	600mm	642mm	凹陷深度
22130-305	700mm	642mm	全深度

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE