

Varistar 主机托管机柜, RAL 7035

Data Solutions



带 2、3 或 4 个分隔单元的主机托管机柜，RAL 7035，用于容纳服务器，同时将隔间接入与布线分开。

认证



功能

带隔间的主机托管机柜可容纳服务器等

灵活的布线，可从上方、下方、左侧或右侧接入线缆（数据线和电源线可分开走线）

多点门锁

网门

防护等级 IP 20

颜色 RAL 7035

技术参数

产品类型： 机架

框架材料： 钢

Table 1/3

物料号	机架高度	高度	覆层材料	框架颜色	宽度	框架颜色代码
11130-202	40U	2000mm	钢	浅灰色	600mm	RAL 7021
11130-203	39U	2000mm	钢	浅灰色	600mm	RAL 7021
11130-204	40U	2000mm	钢	浅灰色	600mm	RAL 7021
11130-205	40U	2000mm	钢	浅灰色	800mm	RAL 7021
11130-206	39U	2000mm	钢	浅灰色	800mm	RAL 7035
11130-207	40U	2000mm	钢	浅灰色	800mm	RAL 7021
11130-208	44U	2200mm	钢	浅灰色	600mm	RAL 7021
11130-209	45U	2200mm	钢	浅灰色	600mm	RAL 7021
11130-210	44U	2200mm	钢	浅灰色	600mm	RAL 7021
11130-211	44U	2200mm	钢	浅灰色	800mm	RAL 7021
11130-212	45U	2200mm	钢	暗灰色	800mm	RAL 7021
11130-213	44U	2200mm	钢	浅灰色	800mm	RAL 7021
11130-214	40U	2000mm	钢	浅灰色	600mm	RAL 7021
11130-215	39U	2000mm	钢	浅灰色	600mm	RAL 7021
11130-216	40U	2000mm	钢	浅灰色	600mm	RAL 7021
11130-217	40U	2000mm	钢	浅灰色	800mm	RAL 7021

物料号	机架高度	高度	覆层材料	框架颜色	宽度	框架颜色代码
11130-218	39U	2000mm	钢	暗灰色	800mm	RAL 7021
11130-219	40U	2000mm	钢	浅灰色	800mm	RAL 7021
11130-220	44U	2200mm	钢	浅灰色	600mm	RAL 7021
11130-221	45U	2200mm	钢	浅灰色	600mm	RAL 7021
11130-222	44U	2200mm	钢	浅灰色	600mm	RAL 7021
11130-223	44U	2200mm	钢	浅灰色	800mm	RAL 7021
11130-224	45U	2200mm	钢	浅灰色	800mm	RAL 7021
11130-225	44U	2200mm	钢	浅灰色	800mm	RAL 7021
11130-257	45U	2450mm	钢	浅灰色	600mm	RAL 7021
11130-258	48U	2450mm	钢	浅灰色	600mm	RAL 7021
11130-259	48U	2450mm	钢	浅灰色	600mm	RAL 7021
11130-260	45U	2450mm	钢	浅灰色	800mm	RAL 7021
11130-261	48U	2450mm	钢	浅灰色	800mm	RAL 7021
11130-262	48U	2450mm	钢	浅灰色	800mm	RAL 7021
11130-269	45U	2450mm	钢	浅灰色	600mm	RAL 7021
11130-270	48U	2450mm	钢	浅灰色	600mm	RAL 7021
11130-271	48U	2450mm	钢	浅灰色	600mm	RAL 7021

物料号	机架高度	高度	覆层材料	框架颜色	宽度	框架颜色代码
11130-272	45U	2450mm	钢	浅灰色	800mm	RAL 7021
11130-273	48U	2450mm	钢	浅灰色	800mm	RAL 7021
11130-274	48U	2450mm	钢	浅灰色	800mm	RAL 7021

Table 2/3						
物料号	覆层颜色	覆层颜色代码	深度	包装数量	隔间数量	完成
11130-202	浅灰色	RAL 7035	1000mm	1	2	粉末涂层
11130-203	浅灰色	RAL 7035	1000mm	1	3	粉末涂层
11130-204	浅灰色	RAL 7035	1000mm	1	4	粉末涂层
11130-205	浅灰色	RAL 7035	1000mm	1	2	粉末涂层
11130-206	浅灰色	RAL 7035	1000mm	1	3	粉末涂层
11130-207	浅灰色	RAL 7035	1000mm	1	4	粉末涂层
11130-208	浅灰色	RAL 7035	1000mm	1	2	粉末涂层
11130-209	浅灰色	RAL 7035	1000mm	1	3	粉末涂层
11130-210	浅灰色	RAL 7035	1000mm	1	4	粉末涂层
11130-211	浅灰色	RAL 7035	1000mm	1	2	粉末涂层
11130-212	浅灰色	RAL 7035	1000mm	1	3	粉末涂层
11130-213	浅灰色	RAL 7035	1000mm	1	4	粉末涂层

物料号	覆层颜色	覆层颜色代码	深度	包装数量	隔间数量	完成
11130-214	浅灰色	RAL 7035	1200mm	1	2	粉末涂层
11130-215	浅灰色	RAL 7035	1200mm	1	3	粉末涂层
11130-216	浅灰色	RAL 7035	1200mm	1	4	粉末涂层
11130-217	浅灰色	RAL 7035	1200mm	1	2	粉末涂层
11130-218	浅灰色	RAL 7035	1200mm	1	3	粉末涂层
11130-219	浅灰色	RAL 7035	1200mm	1	4	粉末涂层
11130-220	浅灰色	RAL 7035	1200mm	1	2	粉末涂层
11130-221	浅灰色	RAL 7035	1200mm	1	3	粉末涂层
11130-222	浅灰色	RAL 7035	1200mm	1	4	粉末涂层
11130-223	浅灰色	RAL 7035	1200mm	1	2	粉末涂层
11130-224	浅灰色	RAL 7035	1200mm	1	3	粉末涂层
11130-225	浅灰色	RAL 7035	1200mm	1	4	粉末涂层
11130-257	浅灰色	RAL 7035	1000mm	1	2	粉末涂层
11130-258	浅灰色	RAL 7035	1000mm	1	3	粉末涂层
11130-259	浅灰色	RAL 7035	1000mm	1	4	粉末涂层
11130-260	浅灰色	RAL 7035	1000mm	1	2	粉末涂层
11130-261	浅灰色	RAL 7035	1000mm	1	3	粉末涂层

物料号	覆层颜色	覆层颜色代码	深度	包装数量	隔间数量	完成
11130-262	浅灰色	RAL 7035	1000mm	1	4	粉末涂层
11130-269	浅灰色	RAL 7035	1200mm	1	2	粉末涂层
11130-270	浅灰色	RAL 7035	1200mm	1	3	粉末涂层
11130-271	浅灰色	RAL 7035	1200mm	1	4	粉末涂层
11130-272	浅灰色	RAL 7035	1200mm	1	2	粉末涂层
11130-273	浅灰色	RAL 7035	1200mm	1	3	粉末涂层
11130-274	浅灰色	RAL 7035	1200mm	1	4	粉末涂层

Table 3/3		
物料号	材料	静态负载
11130-202	钢	800kg
11130-203	钢	800kg
11130-204	钢	800kg
11130-205	钢	800kg
11130-206	钢	800kg
11130-207	钢	800kg
11130-208	钢	800kg
11130-209	钢	800kg

物料号	材料	静态负载
11130-210	钢	800kg
11130-211	钢	800kg
11130-212	钢	800kg
11130-213	钢	800kg
11130-214	钢	800kg
11130-215	钢	800kg
11130-216	钢	800kg
11130-217	钢	800kg
11130-218	钢	800kg
11130-219	钢	800kg
11130-220	钢	800kg
11130-221	钢	800kg
11130-222	钢	800kg
11130-223	钢	800kg
11130-224	钢	800kg
11130-225	钢	800kg
11130-257	钢	800kg

物料号	材料	静态负载
11130-258	钢	800kg
11130-259	钢	800kg
11130-260	钢	800kg
11130-261	钢	800kg
11130-262	钢	800kg
11130-269	钢	800kg
11130-270	钢	800kg
11130-271	钢	800kg
11130-272	钢	800kg
11130-273	钢	800kg
11130-274	钢	800kg

其他产品详情

侧面板必须单独订购。要选择合适的电缆面板，请参阅附件。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE