


# Varistar CP 空气分隔挡盖, 宽度 800 mm, With Brush Strip and Fingers

## Data Solutions



适用于 800 mm

宽机柜的填充板，避免前至后冷却机架中发生空气循环。普通面板和带开孔的面板，适用于前至后布线，带刷条和电缆布线梳。

### 功能

空气分隔, 适用于 800 mm宽机柜的盖板

网络机柜和服务器机柜可并排安装

密封条, UL 94 HF-1, -20 °C ... 100° C

盖板带有开孔和电缆布线梳，可实现高效的电缆管理

配有刷条封闭开孔

盖板可防止不必要的空气串扰, 例如，不希望热废气和传入的冷空气混合

只与重负载横杆兼容, 与复位支架不兼容

### 技术参数

产品类型: 机柜/机架面板

材料: 钢

Table 1/2

| 物料号 | 机架高度 | 高度 | 包装数量 | 颜色 | 颜色代码 | 完成 |
|-----|------|----|------|----|------|----|
|-----|------|----|------|----|------|----|

|           |     |        |   |     |          |      |
|-----------|-----|--------|---|-----|----------|------|
| 21630-150 | 42U | 2000mm | 1 | 暗灰色 | RAL 7021 | 粉末涂层 |
| 21630-152 | 52U | 2450mm | 1 | 暗灰色 | RAL 7021 | 粉末涂层 |
| 21630-151 | 47U | 2200mm | 1 | 暗灰色 | RAL 7021 | 粉末涂层 |

| Table 2/2 |      |      |       |
|-----------|------|------|-------|
| 物料号       | 防护等级 | 类型   | 宽度    |
| 21630-150 | IP20 | 电缆管道 | 800mm |
| 21630-152 | IP20 | 电缆管道 | 800mm |
| 21630-151 | IP20 | 电缆管道 | 800mm |

**警告**

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE