

# Varistar CP 双钢门, 平板型, 3 点锁定

## Data Solutions



Varistar CP 钢制双门，带 3 点锁定和 2 个门铰链，适用于 IP 20 防护等级应用。

### 功能

带 IP 20 防护等级 3 点锁的双钢门

杆式把手，带钥匙锁芯（2 把钥匙）

开门角度 180°

标准配件, 右门锁

可使用摇柄把手 24630003 和带钥匙或按钮的 DIN 半圆形锁芯进行改装

### 技术参数

锁定类型: 3 点锁定

产品类型: 机柜门

防护等级: IP20

材料: 钢

Table 1/2

| 物料号       | 机架高度 | 高度     | 宽度    | 包装数量 | 颜色  | 颜色代码     |
|-----------|------|--------|-------|------|-----|----------|
| 21630-086 | 42U  | 2000mm | 600mm | 1    | 暗灰色 | RAL 7021 |

| 物料号       | 机架高度 | 高度     | 宽度    | 包装数量 | 颜色  | 颜色代码     |
|-----------|------|--------|-------|------|-----|----------|
| 21630-087 | 47U  | 2200mm | 600mm | 1    | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 21630-088 | 52U  | 2450mm | 600mm | 1    | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 21630-089 | 42U  | 2000mm | 800mm | 1    | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 21630-090 | 47U  | 2200mm | 800mm | 1    | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 21630-091 | 52U  | 2450mm | 800mm | 1    | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 21630-440 | 24U  | 1200mm | 600mm | 1    | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 21630-441 | 24U  | 1200mm | 800mm | 1    | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 21630-442 | 29U  | 1400mm | 600mm | 1    | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 21630-443 | 29U  | 1400mm | 800mm | 1    | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 21630-444 | 33U  | 1600mm | 600mm | 1    | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 21630-445 | 33U  | 1600mm | 800mm | 1    | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 21630-446 | 38U  | 1800mm | 600mm | 1    | 暗灰色 | RAL 7021 |
| 21630-447 | 38U  | 1800mm | 800mm | 1    | 暗灰色 | RAL 7021 |

| Table 2/2 |                          |      |      |             |
|-----------|--------------------------|------|------|-------------|
| 物料号       | 符合                       | 完成   | 类型   | 搭配          |
| 21630-086 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | 粉末涂层 | 钢制双门 | Varistar CP |
| 21630-087 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | 粉末涂层 | 钢制双门 | Varistar CP |

| 物料号       | 符合                       | 完成   | 类型   | 搭配          |
|-----------|--------------------------|------|------|-------------|
| 21630-088 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | 粉末涂层 | 钢制双门 | Varistar CP |
| 21630-089 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | 粉末涂层 | 钢制双门 | Varistar CP |
| 21630-090 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | 粉末涂层 | 钢制双门 | Varistar CP |
| 21630-091 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | 粉末涂层 | 钢制双门 | Varistar CP |
| 21630-440 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | 粉末涂层 | 钢制双门 | Varistar CP |
| 21630-441 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | 粉末涂层 | 钢制双门 | Varistar CP |
| 21630-442 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | 粉末涂层 | 钢制双门 | Varistar CP |
| 21630-443 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | 粉末涂层 | 钢制双门 | Varistar CP |
| 21630-444 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | 粉末涂层 | 钢制双门 | Varistar CP |
| 21630-445 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | 粉末涂层 | 钢制双门 | Varistar CP |
| 21630-446 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | 粉末涂层 | 钢制双门 | Varistar CP |
| 21630-447 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | 粉末涂层 | 钢制双门 | Varistar CP |

### 其他产品详情

24U - 33U IP20 门配有 2 个铰链，38U - 52U IP20 门配有 3 个铰链，以确保较高机柜的坚固 IP20 关闭结构

如需更换 1333 DIN 锁杠杆式把手，请单独订购杠杆式把手 24630003 和 DIN 锁

请单独购买接地套件。

### 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent

的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE