

Varistar CP Glazed Door With 1-Point Locking

Data Solutions



Varistar CP Glass Door Single Point Locking for IP 20 applications.

功能

不锈钢, 1.5 mm

防护玻璃, 6 mm

钥匙锁

开门角度 180°

技术参数

产品类型: 机柜门

材料: 钢; 玻璃

防护等级: IP20

Table 1/2

物料号	机架高度	高度	宽度	锁定类型	包装数量	颜色
21630-016	42U	2000mm	600mm	单点锁定	1	暗灰色
21630-017	42U	2200mm	600mm	单点锁定	1	暗灰色

物料号	机架高度	高度	宽度	锁定类型	包装数量	颜色
21630-018	47U	2000mm	800mm	单点锁定	1	暗灰色
21630-019	47U	2200mm	800mm	单点锁定	1	暗灰色
21630-392	24U	1200mm	600mm	单点锁定	1	暗灰色
21630-393	24U	1200mm	800mm	单点锁定	1	暗灰色
21630-394	29U	1400mm	600mm	单点锁定	1	暗灰色
21630-395	29U	1400mm	800mm	单点锁定	1	暗灰色
21630-396	33U	1600mm	600mm	单点锁定	1	暗灰色
21630-397	33U	1600mm	800mm	单点锁定	1	暗灰色
21630-398	38U	1800mm	600mm	单点锁定	1	暗灰色
21630-399	38U	1800mm	800mm	单点锁定	1	暗灰色
21630-481	24U	1200mm	600mm	单点锁定	1	暗灰色
21630-482	24U	1200mm	800mm	单点锁定	1	暗灰色
21630-483	29U	1400mm	600mm	单点锁定	1	暗灰色
21630-484	29U	1400mm	800mm	单点锁定	1	暗灰色
21630-485	33U	1600mm	600mm	单点锁定	1	暗灰色
21630-486	33U	1600mm	800mm	单点锁定	1	暗灰色
21630-487	38U	1800mm	600mm	单点锁定	1	暗灰色

物料号	机架高度	高度	宽度	锁定类型	包装数量	颜色
21630-488	38U	1800mm	800mm	单点锁定	1	暗灰色
21630-489	42U	2000mm	600mm	单点锁定	1	暗灰色
21630-490	42U	2000mm	800mm	单点锁定	1	暗灰色
21630-491	47U	2200mm	600mm	单点锁定	1	暗灰色
21630-492	47U	2200mm	800mm	单点锁定	1	暗灰色

Table 2/2					
物料号	颜色代码	符合	完成	类型	搭配
21630-016	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	玻璃门	Varistar CP
21630-017	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	玻璃门	Varistar CP
21630-018	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	玻璃门	Varistar CP
21630-019	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	玻璃门	Varistar CP
21630-392	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	玻璃门	Varistar CP
21630-393	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	玻璃门	Varistar CP
21630-394	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	玻璃门	Varistar CP
21630-395	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	玻璃门	Varistar CP
21630-396	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	玻璃门	Varistar CP
21630-397	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	玻璃门	Varistar CP

物料号	颜色代码	符合	完成	类型	搭配
21630-398	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	玻璃门	Varistar CP
21630-399	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	玻璃门	Varistar CP
21630-481	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	玻璃门	Varistar CP
21630-482	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	玻璃门	Varistar CP
21630-483	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	玻璃门	Varistar CP
21630-484	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	玻璃门	Varistar CP
21630-485	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	玻璃门	Varistar CP
21630-486	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	玻璃门	Varistar CP
21630-487	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	玻璃门	Varistar CP
21630-488	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	玻璃门	Varistar CP
21630-489	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	玻璃门	Varistar CP
21630-490	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	玻璃门	Varistar CP
21630-491	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	玻璃门	Varistar CP
21630-492	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	玻璃门	Varistar CP

其他产品详情

24U - 33U IP20 门配有 2 个铰链，38U - 52U IP20 门配有 3 个铰链，以确保较高机柜的坚固 IP20 关闭结构

如需更换 1333 DIN 锁杠杆式把手，请单独订购杠杆式把手 24630003 和 DIN 锁

请单独购买接地套件。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE