

Varistar CP 重型交叉构件

Data Solutions



侧面支撑梁，用于支持 800 mm 宽机柜中的 19" 立柱，静态承载能力为 1600 kg。模数孔样式有助于按 25 mm 增量轻松安装 19" 立柱。



功能

侧面横梁，用于支持800 mm宽机柜中间 19" 立柱，静态承载能力为 1600 千克

模数孔结构有助于按 25 mm增量轻松安装 19" 立柱

技术参数

产品类型: 支架
材料: 钢
搭配: Varistar CP

Table 1/1

物料号	深度	包装数量	颜色	颜色代码	完成	包装单位
24630-008	1000mm	4	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层	对
24630-091	900mm	4	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层	对
24630-090	800mm	4	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层	对
24630-089	600mm	4	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层	对

物料号	深度	包装数量	颜色	颜色代码	完成	包装单位
24630-010	1200mm	4	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层	对
24630-009	1100mm	4	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层	对

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE