

Varistar CP Server Cabinet With Castors

Data Solutions



符合高动态负载要求的焊接钢框架。适用于 IT 行业的 19" 集成机柜。

功能

预配置, 立即可用型机柜

1000 kg 的高动态负载, 带集成脚轮, 静态承载能力高达 1600 kg

防护等级 IP 20

可以安装不同的 IT 设备

实现自前向后冷却的集成式空气面板

可轻松集成到通道密封系统中

技术参数

静态负载:	1600kg
产品类型:	机架
覆层颜色代码:	RAL 7021
框架材料:	钢

Table 1/2						
物料号	机架高度	高度	覆层材料	宽度	覆层颜色	深度
10630-021	42U	2000mm	钢	600mm	暗灰色	1200mm
10630-022	42U	2000mm	钢	800mm	暗灰色	1200mm

Table 2/2					
物料号	包装数量	动态荷载	完成	材料	类型
10630-021	1	1000kgf	粉末涂层	钢	移动
10630-022	1	1000kgf	粉末涂层	钢	移动

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE