


Varistar CP 钢制门，开孔，带 1 点锁定

Data Solutions



适用于 IP 20 应用的 Varistar CP 开孔钢制门，单点锁定。

功能

带 IP 20 防护等级单点锁的多孔钢门

开门角度 180°

钥匙锁

钥匙锁

锁盖

技术参数

产品类型: 机柜门

防护等级: IP20

材料: 钢

Table 1/2

物料号	机架高度	高度	宽度	锁定类型	包装数量	颜色
21630-006	42U	2000mm	600mm	单点锁定	1	暗灰色
21630-007	47U	2200mm	600mm	单点锁定	1	暗灰色

物料号	机架高度	高度	宽度	锁定类型	包装数量	颜色
21630-008	52U	2450mm	600mm	单点锁定	1	暗灰色
21630-013	42U	2000mm	800mm	单点锁定	1	暗灰色
21630-014	47U	2200mm	800mm	单点锁定	1	暗灰色
21630-015	52U	2450mm	800mm	单点锁定	1	暗灰色
21630-408	24U	1200mm	600mm	单点锁定	1	暗灰色
21630-409	24U	1200mm	800mm	单点锁定	1	暗灰色
21630-410	29U	1400mm	600mm	单点锁定	1	暗灰色
21630-411	29U	1400mm	800mm	单点锁定	1	暗灰色
21630-412	33U	1600mm	600mm	单点锁定	1	暗灰色
21630-413	33U	1600mm	800mm	单点锁定	1	暗灰色
21630-414	38U	1800mm	600mm	单点锁定	1	暗灰色
21630-415	38U	1800mm	800mm	单点锁定	1	暗灰色
21630-507	24U	1200mm	600mm	单点锁定	1	暗灰色
21630-508	24U	1200mm	800mm	单点锁定	1	暗灰色
21630-509	29U	1400mm	600mm	单点锁定	1	暗灰色
21630-510	29U	1400mm	800mm	单点锁定	1	暗灰色
21630-511	33U	1600mm	600mm	单点锁定	1	暗灰色

物料号	机架高度	高度	宽度	锁定类型	包装数量	颜色
21630-512	33U	1600mm	800mm	单点锁定	1	暗灰色
21630-513	38U	1800mm	600mm	单点锁定	1	暗灰色
21630-514	38U	1800mm	800mm	单点锁定	1	暗灰色
21630-515	42U	2000mm	600mm	单点锁定	1	暗灰色
21630-516	42U	2000mm	800mm	单点锁定	1	暗灰色
21630-517	47U	2200mm	600mm	单点锁定	1	暗灰色
21630-518	47U	2200mm	800mm	单点锁定	1	暗灰色

Table 2/2				
物料号	颜色代码	符合	类型	搭配
21630-006	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	钢制门, 网孔	Varistar CP
21630-007	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	钢制门, 网孔	Varistar CP
21630-008	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	钢制门, 网孔	Varistar CP
21630-013	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	钢制门, 网孔	Varistar CP
21630-014	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	钢制门, 网孔	Varistar CP
21630-015	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	钢制门, 网孔	Varistar CP
21630-408	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	钢制门, 网孔	Varistar CP
21630-409	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	钢制门, 网孔	Varistar CP

物料号	颜色代码	符合	类型	搭配
21630-410	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	钢制门, 网孔	Varistar CP
21630-411	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	钢制门, 网孔	Varistar CP
21630-412	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	钢制门, 网孔	Varistar CP
21630-413	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	钢制门, 网孔	Varistar CP
21630-414	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	钢制门, 网孔	Varistar CP
21630-415	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	钢制门, 网孔	Varistar CP
21630-507	RAL 7021	IEC 61587-1	钢制门, 网孔	Varistar CP
21630-508	RAL 7021	IEC 61587-1	钢制门, 网孔	Varistar CP
21630-509	RAL 7021	IEC 61587-1	钢制门, 网孔	Varistar CP
21630-510	RAL 7021	IEC 61587-1	钢制门, 网孔	Varistar CP
21630-511	RAL 7021	IEC 61587-1	钢制门, 网孔	Varistar CP
21630-512	RAL 7021	IEC 61587-1	钢制门, 网孔	Varistar CP
21630-513	RAL 7021	IEC 61587-1	钢制门, 网孔	Varistar CP
21630-514	RAL 7021	IEC 61587-1	钢制门, 网孔	Varistar CP
21630-515	RAL 7021	IEC 61587-1	钢制门, 网孔	Varistar CP
21630-516	RAL 7021	IEC 61587-1	钢制门, 网孔	Varistar CP
21630-517	RAL 7021	IEC 61587-1	钢制门, 网孔	Varistar CP

物料号	颜色代码	符合	类型	搭配
21630-518	RAL 7021	IEC 61587-1	钢制门，网孔	Varistar CP

其他产品详情

24U - 33U IP20 门配有 2 个铰链，38U - 52U IP20 门配有 3 个铰链，以确保较高机柜的坚固 IP20 关闭结构

如需更换 1333 DIN 锁杠杆式把手，请单独订购杠杆式把手 24630003 和 DIN 锁

请单独购买接地套件。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE