

1 孔偏置接线片



功能

为接地和电源应用提供高效螺栓连接表面

电解级铜

仅与 nVent ERICO Cadweld 型 LA 连接一起使用

技术参数

Table 1/3

物料号	材料	完成	类型	高度 (H)	长度 (L)	宽度 (W)
B101CEOL	铜	镀锡	NEMA®	15.88 mm	63.5mm	25.4 mm
B101CEOL001	铜	镀锡	NEMA®	15.88 mm	63.5mm	25.4 mm
B101QQOL	铜	镀锡	NEMA®	15.87 mm	64mm	25.4 mm
B101DEOL	铜	镀锡	NEMA®	17.53 mm	68.33mm	25.4 mm
B101SQOL	铜	镀锡	NEMA®	14.26 mm	68mm	25.4 mm
B305SS	不锈钢 304 (EN 1.4301)		非 NEMA®	20.07 mm	91.44mm	29.97 mm

物料号	材料	完成	类型	高度 (H)	长度 (L)	宽度 (W)
B305TC	铜	镀锡	非 NEMA®	20 mm	91.4mm	30 mm
B101EEOL	铜	镀锡	NEMA®	19.05 mm	76.2mm	25.4 mm
B101EFOL001	铜	镀锡	NEMA®	19.05 mm	76.2mm	31.75 mm
B101EGOL	铜	镀锡	NEMA®	19.05 mm	82.55mm	38.1 mm
B101GGOL	铜	镀锡	NEMA®	31.75 mm	107.95mm	38.1 mm
B101GHOL	铜	镀锡	NEMA®	31.75 mm	127mm	50.8 mm
B101GHOL001	铜	镀锡	NEMA®	31.75 mm	127mm	50.8 mm

Table 2/3						
物料号	厚度 (T)	A	B	C	孔尺寸 (HS)	角度 (a)
B101CEOL	3.18 mm	12.7 mm	25.4 mm	22.23 mm	11.11 mm	45 °
B101CEOL001	3.18 mm	12.7 mm	25.4 mm	22.23 mm	17.46 mm	45 °
B101QQOL	3.17 mm	12 mm	22 mm	19 mm	11.1 mm	45 °
B101DEOL	4.76 mm	14.3 mm	28.58 mm	22.23 mm	14.29 mm	45 °
B101SQOL	4.76 mm	14 mm	28 mm	20.5 mm	14.2 mm	45 °
B305SS	5.08 mm	15 mm	33.78 mm	39.88 mm	17 mm	45 °
B305TC	5 mm	15 mm	33.78 mm	39.88 mm	17 mm	45 °
B101EEOL	6.35 mm	15.9 mm	32.54 mm	26.92 mm	14.29 mm	45 °

物料号	厚度 (T)	A	B	C	孔尺寸 (HS)	角度 (a)
B101EFOL001	6.35 mm	15.9 mm	32.54 mm	26.92 mm	17.46 mm	45 °
B101EGOL	6.35 mm	19.1 mm	38.1 mm	26.92 mm	17.46 mm	45 °
B101GGOL	9.53 mm	19.1 mm	44.45 mm	38.1 mm	17.46 mm	45 °
B101GHOL	9.53 mm	25.4 mm	60.33 mm	38.1 mm	17.46 mm	45 °
B101GHOL001	9.53 mm	25.4 mm	60.33 mm	38.1 mm	20.64 mm	45 °


Table 3/3	
物料号	等效导体尺寸
B101CEOL	80.63mm ²
B101CEOL001	80.63mm ²
B101QQOL	81mm ²
B101DEOL	120.94mm ²
B101SQOL	121mm ²
B305SS	152.23mm ²
B305TC	152.23mm ²
B101EEOL	161.26mm ²
B101EFOL001	201.57mm ²
B101EGOL	241.89mm ²

物料号	等效导体尺寸
B101GGOL	362.83mm ²
B101GHOL	483.77mm ²
B101GHOL001	483.77mm ²

其他产品详情

有关未列出的尺寸，请联系我们。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE