

4 孔接线片



功能

为接地和电源应用提供高效螺栓连接表面

电解级铜

仅与 nVent ERICO Cadweld 型 LA 连接一起使用

技术参数

材料： 铜

类型： NEMA®

完成： 镀锡

Table 1/2


物料号	长度 (L)	宽度 (W)	厚度 (T)	A	B	孔尺寸 (HS)
B104EK	114.3mm	76.2 mm	6.35 mm	15.9 mm	44.5 mm	14.29 mm
B104GK	120.65mm	76.2 mm	9.53 mm	15.9 mm	44.5 mm	14.29 mm
B104JK	120.65mm	76.2 mm	12.7 mm	15.9 mm	44.5 mm	14.29 mm
B104JK003	177.8mm	76.2 mm	12.7 mm	25.4 mm	44.5 mm	14.29 mm

Table 2/2	
物料号	等效导体尺寸
B104EK	483.77mm ²
B104GK	725.66mm ²
B104JK	967.54mm ²
B104JK003	967.54mm ²

其他产品详情

有关未列出的尺寸，请联系我们。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE