

517 平行电缆连接器



认证



功能

电缆接头，在电缆或电线上具有正面双螺栓张拉夹具

用于 I/II 级结构上的所有全尺寸电缆

通过 UL® 96 认证

技术参数


导体尺寸，UL: 1 类 - 2 类 (最大 4/0)

Table 1/1

物料号	材料	完成	深度 (D)	宽度 (W)	单位重量
LPA517	铝		48.51mm	42.16 mm	0.11 kg
LPC517	铜		48.51mm	42.16 mm	0.23 kg

物料号	材料	完成	深度 (D)	宽度 (W)	单位重量
LPC517L	铜	镀锡	48.51mm	42.16 mm	0.23 kg

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE