



528 平行电缆连接器



认证



功能

电缆接头，在电缆或电线上具有正面双螺栓张拉夹具


用于 I/II 级结构上的所有全尺寸电缆

技术参数

导体尺寸，UL: 1 类 - 2 类 (最大 4/0)

Table 1/1

物料号	材料	完成	深度 (D)	宽度 (W)	单位重量	认证
LPA528	铝	裸露	101.6mm	51.31 mm	0.12 kg	E202878-Combined_Co C, E202878-Combined_Co C
LPC528L	铜	镀锡	101.6mm	51.31 mm	0.31 kg	



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE