


避雷针底座，水平接线，英制螺纹



认证



功能

直接连接到水平结构钢表面


技术参数

Table 1/2						
物料号	材料	螺纹尺寸 (TS)	孔尺寸 1 (HS1)	孔尺寸 2 (HS2)	深度 (D)	高度 (H)
LPA34058	铝	5/8" UNC	5.08 mm	6.35 mm	50.8mm	24.13 mm
LPA34012	铝	1/2" UNC	5.08 mm	6.35 mm	50.8mm	24.13 mm
LPC34058	铜	5/8" UNC	5.08 mm	6.35 mm	50.8mm	24.13 mm
LPC34012	铜	1/2" UNC	5.08 mm	6.35 mm	50.8mm	24.13 mm

物料号	材料	螺纹尺寸 (TS)	孔尺寸 1 (HS1)	孔尺寸 2 (HS2)	深度 (D)	高度 (H)
LPC34038	铜	3/8" UNC	5.08 mm	6.35 mm	50.8mm	24.13 mm

Table 2/2			
物料号	宽度 (W)	单位重量	认证
LPA34058	101.6 mm	0.07 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA34012	101.6 mm	0.07 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC34058	101.6 mm	0.24 kg	
LPC34012	101.6 mm	0.24 kg	
LPC34038	101.6 mm	0.24 kg	

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE