


避雷针底座，水平安装，英制螺纹



认证



功能

可以机械方式固定，或在无法钻孔的组合屋面或其他位置上使用热沥青、屋顶复合或商用粘合剂进行黏合

可多向夹紧电缆的正向单一螺栓拉力

技术参数


导体尺寸，UL: 1类 - 2类（最大 4/0）

Table 1/2						
物料号	材料	完成	螺纹尺寸 (TS)	孔尺寸 (HS)	深度 (D)	高度 (H)
LPA30958	铝		5/8" UNC	7.94 mm	101.6mm	20.64 mm
LPA30912	铝		1/2" UNC	7.94 mm	101.6mm	20.64 mm
LPC309L58	铜	镀锡	5/8" UNC	7.94 mm	101.6mm	20.64 mm

物料号	材料	完成	螺纹尺寸 (TS)	孔尺寸 (HS)	深度 (D)	高度 (H)
LPC309L12	铜	镀锡	1/2" UNC	7.94 mm	101.6mm	20.64 mm
LPC309L38	铜	镀锡	3/8" UNC	7.94 mm	101.6mm	20.64 mm
LPC30958	铜		5/8" UNC	7.94 mm	101.6mm	20.64 mm
LPC30912	铜		1/2" UNC	7.94 mm	101.6mm	20.64 mm

Table 2/2		
物料号	宽度 (W)	单位重量
LPA30958	101.6 mm	0.14 kg
LPA30912	101.6 mm	0.14 kg
LPC309L58	101.6 mm	0.44 kg
LPC309L12	101.6 mm	0.44 kg
LPC309L38	101.6 mm	0.44 kg
LPC30958	101.6 mm	0.44 kg
LPC30912	101.6 mm	0.44 kg

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE