



避雷针底座，垂直安装，英制螺纹



认证



功能

可在垂直表面上使用

可适应垂直或水平电缆敷设路径

用于夹紧正螺栓拉索


技术参数

导体尺寸，UL: 1类 - 2类 (最大 4/0)

Table 1/2						
物料号	材料	完成	螺纹尺寸 (TS)	孔尺寸 (HS)	深度 (D)	高度 (H)
LPA31858	铝		5/8" UNC	7.14 mm	26.99mm	73.03 mm
LPA31812	铝		1/2" UNC	7.14 mm	26.99mm	73.03 mm

物料号	材料	完成	螺纹尺寸 (TS)	孔尺寸 (HS)	深度 (D)	高度 (H)
LPC31838	铜		3/8" UNC	7.14 mm	26.99mm	73.03 mm
LPC31858	铜		5/8" UNC	7.14 mm	26.99mm	73.03 mm
LPC318L38	铜	镀锡	3/8" UNC	7.14 mm	26.99mm	73.03 mm
LPC31812	铜		1/2" UNC	7.14 mm	26.99mm	73.03 mm
LPC318L12	铜	镀锡	1/2" UNC	7.14 mm	26.99mm	73.03 mm

Table 2/2		
物料号	宽度 (W)	单位重量
LPA31858	77 mm	0.13 kg
LPA31812	77 mm	0.13 kg
LPC31838	77 mm	0.38 kg
LPC31858	77 mm	0.38 kg
LPC318L38	77 mm	0.38 kg
LPC31812	77 mm	0.38 kg
LPC318L12	77 mm	0.38 kg



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE