

飞机可接插座，带接地排接合点



功能

铸件可用于燃料加注区域的静态接地系统

适合作为组合栓系以及静态接地点

轻松连接到接地系统导体和/或接地棒

易于安装（与铺设表面齐平）


与 nVent ERICO Cadweld 焊接兼容

技术参数

材料： 磷青铜

Table 1/1

物料号	订货号	直径 1 (Ø1)	直径 2 (Ø2)	深度 (D)	连接点 (AP)	连接类型
B167	165230	120 mm	112 mm	184.2mm	38 mm Diameter Bar	RA、RB
B166	165220	98 mm	88.9 mm	133.35mm	19 mm Diameter Bar	RA、RB



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE