

飞机可接插座，适用于组合式接地棒



功能

铸件可用于燃料加注区域的静态接地系统

易于安装（与铺设表面齐平）

标准销连接

保留链条的盖板

直接耦接到 3/4"（标称值）的螺纹或延长棒


LPC681 包含弹簧夹，用以固定盖板

技术参数

材料： 青铜

Table 1/1

物料号	直径 (Ø)	高度 (H)	连接点 (AP)	包含弹簧夹
LPC680	69.9 mm	88.9 mm	Permanent 19 mm Ball Stud	否
LPC681	69.9 mm	88.9 mm	Permanent 19 mm Ball Stud	是



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE