

# 可电弧焊接的接线



## 功能

闪光焊接到钢棒的 19 股线绞合同轴电缆，用于与结构钢和钢筋进行搭接

在仅需生成少数几个连接且现场有可用的电弧焊机时，可作为放热焊接的经济型替换方案

棒的尺寸满足故障电流电缆载流量要求

## 技术参数

Table 1/1

| 物料号       | 材料        | 导体尺寸                   | 电缆长度 | 杆尺寸    | 杆长度   |
|-----------|-----------|------------------------|------|--------|-------|
| EWBCS701  | Copper, 钢 | 70 mm <sup>2</sup> 绞合线 | 1m   | 12     | 203mm |
| EWB2G9164 | Copper, 钢 | 2/0 绞合线                | 1.2m | 14.3mm | 203mm |
| EWB2L584  | Copper, 钢 | 3/0 绞合线                | 1.2m | 15.9mm | 203mm |
| EWB2Q344  | Copper, 钢 | 4/0 绞合线                | 1.2m | 19.1mm | 203mm |

## 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

## 北美

+1.800.753.9221  
，按 1 转客户服务  
，按 2 转技术支持

## 欧洲

荷兰：  
+31 800-0200135  
法国：  
+33 800 901 793

## 欧洲

德国：  
800 1890272  
其他国家/地区：  
+31 13 5835404

## 亚太地区

上海：  
+ 86 21 2412 1618/19  
悉尼：  
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE