

电弧焊轨道接线，电源，直式



功能

提供恒定电阻

耐腐蚀性出众

包含扭绞式铜缆，以实现柔性最大化

超耐用

技术参数


Table 1/2

物料号	材料	完成	导体尺寸	长度 (L)	宽度 (W)	直径 1 (Ø1)
PBAT23B90	Copper, 钢	Bare, 镀铜	300 千圆密耳扭绞线	2286mm	57.2 mm	18.1 mm
PBAT23B46	Copper, 钢	Bare, 镀铜	300 千圆密耳扭绞线	1168.4mm	57.2 mm	18.1 mm
PBAT23B28	Copper, 钢	Bare, 镀铜	300 千圆密耳扭绞线	711.2mm	57.2 mm	18.1 mm
PBAT23B20	Copper, 钢	Bare, 镀铜	300 千圆密耳扭绞线	508mm	57.2 mm	18.1 mm
PBAT23B22	Copper, 钢	Bare, 镀铜	300 千圆密耳扭绞线	558.8mm	57.2 mm	18.1 mm

Table 2/2

物料号	直径 2 (Ø2)
PBAT23B90	11.1 mm
PBAT23B46	11.1 mm
PBAT23B28	11.1 mm
PBAT23B20	11.1 mm
PBAT23B22	11.1 mm

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE