


# 双金属胶带连接器



## 功能

在直式运行中提供铜和铝带导体之间的连接点

## 技术参数


Table 1/2

| 物料号    | 订货号    | 材料          | 胶带尺寸                 | 深度 (D) | 高度 (H) | 宽度 (W) |
|--------|--------|-------------|----------------------|--------|--------|--------|
| BIM700 | 711480 | Aluminum, 铜 | 25 x 3 mm, 30 x 2 mm | 30mm   | 15 mm  | 80 mm  |

Table 2/2

| 物料号    | 订货号    | 单位重量    | 符合              |
|--------|--------|---------|-----------------|
| BIM700 | 711480 | 0.19 kg | IEC® EN 62561-1 |

## 图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

| 北美              | 欧洲              | 欧洲             | 亚太地区                 |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|
| +1.800.753.9221 | 荷兰：             | 德国：            | 上海：                  |
| ，按 1 转客户服务      | +31 800-0200135 | 800 1890272    | + 86 21 2412 1618/19 |
| ，按 2 转技术支持      | 法国：             | 其他国家/地区：       | 悉尼：                  |
|                 | +33 800 901 793 | +31 13 5835404 | +61 2 9751 8500      |



我们强大的品牌组合：

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE