

电缆至轨腰模具（仅限），电源



功能

用于将轨道电路和跳线接线安装到中性轴的替换模具

电源或接地导体与中性轴的连接

技术参数

材料: 石墨

等电位端子类型: 瓦

Table 1/1

物料号	订货号	轨道类型	导体尺寸	导体外径，标称	焊机样式	方向
PBWX2LH		85 lb 至 141 lb T 型导轨段	35 mm ² 同心线	7.75mm	T20	左侧
PBWX2RH		85 lb 至 141 lb T 型导轨段	35 mm ² 同心线	7.75mm	T20	右侧
PBWX3RH	227045	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	50 mm ² 扭绞线	9.27mm	T20	右侧
PBW2CLH		85 lb 至 141 lb T 型导轨段	1/0 同心线	9.5mm	T20	左侧
PBW2CRH		85 lb 至 141 lb T 型导轨段	1/0 同心线	9.5mm	T20	右侧

物料号	订货号	轨道类型	导体尺寸	导体外径, 标称	焊机样式	方向
PBW2GLH		85 lb 至 141 lb T 型导轨段	2/0 同心线	10.62mm	T20	左侧
PBW2GRH		85 lb 至 141 lb T 型导轨段	2/0 同心线	10.62mm	T20	右侧
PBW2JLH		85 lb 至 141 lb T 型导轨段	2/0 扭绞线	12.19mm	T20	左侧
PBW2JRH		85 lb 至 141 lb T 型导轨段	2/0 扭绞线	12.19mm	T20	右侧
PBW2QLH		85 lb 至 141 lb T 型导轨段	4/0 同心线	13.41mm	T20	左侧
PBW2QRH		85 lb 至 141 lb T 型导轨段	4/0 同心线	13.41mm	T20	右侧
PBWS6LH		85 lb 至 141 lb T 型导轨段	3/0 复合线	14.53mm	T20	左侧
PBWS6RH		85 lb 至 141 lb T 型导轨段	3/0 复合线	14.53mm	T20	右侧
PBW2SLH		85 lb 至 141 lb T 型导轨段	4/0 扭绞线	15.49mm	T20	左侧
PBW2SRH		85 lb 至 141 lb T 型导轨段	4/0 扭绞线	15.49mm	T20	右侧
PBWX5LH		85 lb 至 141 lb T 型导轨段	95 mm ² 扭绞线	15.52mm	T20	左侧
PBWX5RH		85 lb 至 141 lb T 型导轨段	95 mm ² 扭绞线	15.52mm	T20	右侧
PBWX7LH		85 lb 至 141 lb T 型导轨段	150 mm ² 扭绞线	17.04mm	T20	左侧
PBWX7RH		85 lb 至 141 lb T 型导轨段	150 mm ² 扭绞线	17.04mm	T20	右侧
PBW2W010LH		R13, RI52	250 千圆密耳扭绞线	19.05mm	T20	左侧
PBW2W010RH		R13, RI52	250 千圆密耳扭绞线	19.05mm	T20	右侧
PBW2WLH		85 lb 至 141 lb T 型导轨段	250 千圆密耳扭绞线	19.05mm	T20	左侧

物料号	订货号	轨道类型	导体尺寸	导体外径, 标称	焊机样式	方向
PBW2WLK1LH		LK1 平底轨	250 千圆密耳扭绞线	19.05mm	T20	左侧
PBW2WLK1RH		LK1 平底轨	250 千圆密耳扭绞线	19.05mm	T20	右侧
PBW2WRH		85 lb 至 141 lb T 型导轨段	250 千圆密耳扭绞线	19.05mm	T20	右侧
PBWX8LH		85 lb 至 141 lb T 型导轨段	185 mm ² 扭绞线	20.19mm	T20	左侧
PBWX8RH		85 lb 至 141 lb T 型导轨段	185 mm ² 扭绞线	20.19mm	T20	右侧
PBW3FRH		85 lb 至 141 lb T 型导轨段	350 千圆密耳扭绞线	22.35mm	T20	右侧
PBWX902LH		85 lb 至 141 lb T 型导轨段	240 mm ² 扭绞线	23.62mm	T20	左侧
PBWX902RH		85 lb 至 141 lb T 型导轨段	240 mm ² 扭绞线	23.62mm	T20	右侧
PBW3S002LH		RI60	500 千圆密耳扭绞线	26.42mm	T20	左侧
PBW3S002RH		RI60	500 千圆密耳扭绞线	26.42mm	T20	右侧
PBW3SLH		85 lb 至 141 lb T 型导轨段	500 千圆密耳扭绞线	26.42mm	T20	左侧
PBW3SLK1LH		LK1 平底轨	500 千圆密耳扭绞线	26.42mm	T20	左侧
PBW3SLK1RH		LK1 平底轨	500 千圆密耳扭绞线	26.42mm	T20	右侧
PBW3SRH		85 lb 至 141 lb T 型导轨段	500 千圆密耳扭绞线	26.42mm	T20	右侧

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE