


# 电缆至轨腰模具对，电源



## 功能

用于将轨道电路和跳线接线安装到中性轴的替换模具对

成对出售

## 技术参数

材料： 石墨

等电位端子类型： 瓦

Table 1/1

| 物料号     | 轨道类型                     | 导体尺寸                   | 导体外径，标称 | 焊机样式 |
|---------|--------------------------|------------------------|---------|------|
| PBWX201 | 85 lb 至 141 lb T<br>型导轨段 | 35 mm <sup>2</sup> 扭绞线 | 7.75mm  | T20  |
| PBWX301 | UIC60                    | 50 mm <sup>2</sup> 同心线 | 8.89mm  | T20  |
| PBWX3   | 85 lb 至 141 lb T<br>型导轨段 | 50 mm <sup>2</sup> 扭绞线 | 9.13mm  | T20  |
| PBW2C   | 85 lb 至 141 lb T<br>型导轨段 | 1/0 同心线                | 9.47mm  | T20  |
| PBW2G   | 85 lb 至 141 lb T<br>型导轨段 | 2/0 同心线                | 10.62mm | T20  |

| 物料号       | 轨道类型                     | 导体尺寸                    | 导体外径，标称 | 焊机样式 |
|-----------|--------------------------|-------------------------|---------|------|
| PBW2E     | 85 lb 至 141 lb T<br>型导轨段 | 1/0 扭绞线                 | 10.87mm | T20  |
| PBW2J     | 85 lb 至 141 lb T<br>型导轨段 | 2/0 扭绞线                 | 12.19mm | T20  |
| PBWX5     | 85 lb 至 141 lb T<br>型导轨段 | 95 mm <sup>2</sup> 扭绞线  | 12.83mm | T20  |
| PBW2Q     | 85 lb 至 141 lb T<br>型导轨段 | 4/0 同心线                 | 13.41mm | T20  |
| PBW9F     | 85 lb 至 141 lb T<br>型导轨段 | 19/#9 铜焊线               | 14.53mm | T20  |
| PBW2S     | 85 lb 至 141 lb T<br>型导轨段 | 4/0 扭绞线                 | 15.49mm | T20  |
| PBXLWX5   | 85 lb 至 141 lb T<br>型导轨段 | 95 mm <sup>2</sup> 扭绞线  | 15.52mm | T20  |
| PBWX7     | 85 lb 至 141 lb T<br>型导轨段 | 150 mm <sup>2</sup> 扭绞线 | 16mm    | T20  |
| PBWS7     | 85 lb 至 141 lb T<br>型导轨段 | 4/0 复合线                 | 16.66mm | T20  |
| PBW3D     | 85 lb 至 141 lb T<br>型导轨段 | 350 千圆密耳同心线             | 17.3mm  | T20  |
| PBWX8     | 85 lb 至 141 lb T<br>型导轨段 | 185 mm <sup>2</sup> 扭绞线 | 17.8mm  | T20  |
| PBW2W     | 85 lb 至 141 lb T<br>型导轨段 | 250 千圆密耳扭绞线             | 19.05mm | T20  |
| PBW2W135  | 135 lb Bethlehem         | 250 千圆密耳扭绞线             | 19.05mm | T20  |
| PBW2W20AS | 20 lb ASCE               | 250 千圆密耳扭绞线             | 19.05mm | T20  |
| PBW2W40AS | 40 lb ASCE               | 250 千圆密耳扭绞线             | 19.05mm | T20  |
| PBW3B     | 85 lb 至 141 lb T<br>型导轨段 | 300 千圆密耳扭绞线             | 20.32mm | T20  |
| PBW3S     | 85 lb 至 141 lb T<br>型导轨段 | 500 千圆密耳扭绞线             | 26.42mm | T20  |

| 物料号        | 轨道类型     | 导体尺寸        | 导体外径，标称 | 焊机样式 |
|------------|----------|-------------|---------|------|
| PBW3SZU160 | ZU160 导轨 | 500 千圆密耳扭绞线 | 26.42mm | T20  |

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

|                 |                 |                |                      |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|
| 北美              | 欧洲              | 欧洲             | 亚太地区                 |
| +1.800.753.9221 | 荷兰：             | 德国：            | 上海：                  |
| ，按 1 转客户服务      | +31 800-0200135 | 800 1890272    | + 86 21 2412 1618/19 |
| ，按 2 转技术支持      | 法国：             | 其他国家/地区：       | 悉尼：                  |
|                 | +33 800 901 793 | +31 13 5835404 | +61 2 9751 8500      |



我们强大的品牌组合：

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE