


电缆至轨腰 TB5 完整焊机对，信号



功能

完整的腹板焊机组件，专用于安装 85 至 140 lb. 轨道中和轴的轨道电路和跳线接线

包含模具清洁剂和火石点火器

技术参数

Table 1/1

物料号	材料	轨道类型	等电位端子类型	导体尺寸	导体外径，标称	焊机样式
SBTBTB5B	Steel, Graphite, 热塑性	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	3/4" 凸片	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5
SBTBTB5C	Steel, Graphite, 热塑性	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	1" 凸片	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5
SBTBTB5C12A S	Steel, Graphite, 热塑性	12 lb ASCE	1" 凸片	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5
SBTBTB5D	Steel, Graphite, 热塑性	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	1 1/2" 凸片	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5
SBTBTB5U	Steel, Graphite, 热塑性	RI60 平底轨	1" 凸片	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5

物料号	材料	轨道类型	等电位端子类型	导体尺寸	导体外径，标称	焊机样式
SBXSTB5A	Graphite, Steel, 热塑性	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	3/4" XS	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5
SBTBTB5E	Steel, Graphite, 热塑性	85 lb 至 141 lb T 型导轨段	1" 凸片	5/16" Bondstrand	7.94mm	TB5

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE