

电缆至轨腰 TB5 完整焊机，信号



功能

完整的右手或左手腹板焊机组件，专用于安装 85 至 141 lb 轨道中和轴的轨道电路和跳线接线

技术参数

等电位端子类型: 1" 凸片

轨道类型: 85 lb 至 141 lb T 型导轨段

Table 1/1

物料号	材料	导体尺寸	导体外径，标称	焊机样式	方向
SBWRTB5ALH	Graphite, Steel, 热塑性	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5	左侧
SBWRTB5ARH	Graphite, Steel, 热塑性	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5	右侧

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE