


电缆/点管道支承



认证



功能

用于将水平和垂直管道连接到防雷系统的夹钳

可用作避雷针的垂直支撑

通过 UL® 96 认证

技术参数


Table 1/2						
物料号	材料	完成	直径 (Ø)	外径 (OD)	深度 (D)	宽度 (W)
LPA331	铝	裸露	9.53 mm	44.5 - 63.5 mm	41.27mm	99 mm
LPA330	铝	裸露	9.53 mm	35.6 - 44.45 mm	41.27mm	88.9 mm
LPC330	黄铜	裸露	9.53 mm	35.6 - 44.45 mm	41.27mm	88.9 mm

物料号	材料	完成	直径 (Ø)	外径 (OD)	深度 (D)	宽度 (W)
LPC330L	黄铜	镀锡	9.53 mm	35.6 - 44.45 mm	41.27mm	88.9 mm
LPC331L	黄铜	镀锡	9.53 mm	44.5 - 63.5 mm	41.27mm	99 mm

Table 2/2

物料号	单位重量	认证
LPA331	0.16 kg	
LPA330	0.16 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC330	0.36 kg	
LPC330L	0.36 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC331L	0.38 kg	

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE